



多组分产品指南

TECHKIT

Techkit 是将双组分或三组分的树脂类胶水装在料管包装中的紧凑简单的方法。该包装用机械方式可靠分离主剂和固化剂，直到它们准备使用。一个预装混合头可以对所有混合物进行充分搅拌混合。当混合完成时，料管将安装到 **Techcon** 点胶枪或生产支架上进行点胶。


使用 **Techkit** 包装将大量减少使用者测量和处理材料的时间，同时最大限度地减少使用者由于接触胶水引起的皮炎以及大大减少使用者暴露于胶水挥发物的可能性。

Techkits 可适用于各种配比比率的多组分材料。


有三种类型的套件可供选择：分隔式，注入式和分隔/注入混合式。

操作员可以对 **Techkits** 进行手动混合，也可以进行半自动或自动混合。**TECHCON** 混合机，型号 **TS6000**，是一种非常有用的半自动混合机，可以减少工人的疲劳，确保胶材的充分混合。**TS6500** 混合机是全自动型号。它消除了工人疲劳，确保混合的充分性以及各个 **Techkits** 包装混合的一致性。

BARRIER KIT（分隔式）：针对于两种化合物体积比大于 10：100 的，硬化剂与主剂通过铝膜分隔，预装混合头放置在铝膜上。



INJECTION KIT（注入式） □针对于两种化合物体积比小于 10：100 的，硬化剂装在混合杆内 □主剂放置在料管内 □



6" '混合杆最大容积= 9cc
8" '混合杆最大容积= 12CC


完整的 TECHKIT 零件图

料号	尺寸	类别	料管型号	活塞	头盖	混合头	混合杆	实心推杆
250-60	2.5oz (60ml)	注入式	TS25C	TS1WP	TS2C	600-200	610-100A	600-080
250-61	2.5oz (60ml)	分隔式	TS25C	TS1WP	TS2C	600-310	600-100	
250-61T	2.5oz (60ml)	贴带分隔式	TS25C	TS1WP	TS2C	600-310	600-100	
250-80	2.5oz (60ml)	注入式	TS25C	TS1WP	TS2C	600-200	810-100A	600-080
250-81	2.5oz (60ml)	分隔式	TS25C	TS1WP	TS2C	600-310	800-100	
250-81T	2.5oz (60ml)	贴带分隔式	TS25C	TS1WP	TS2C	600-310	800-100	
600-60	6oz (160ml)	注入式	TS60C	TS1WP	TS2C	600-200	610-100A	600-080
600-61	6oz (160ml)	分隔式	TS60C	TS1WP	TS2C	600-310	600-100	
600-61-330	6oz (160ml)	分隔式	TS60C	TS1WP	TS2C	600-330	600-100	
600-61T	6oz (160ml)	贴带分隔式	TS60C	TS1WP	TS2C	600-310	610-100A	
600-80	6oz (160ml)	注入式	TS60C	TS1WP	TS2C	600-200	810-100A	600-080
600-81	6oz (160ml)	分隔式	TS60C	TS1WP	TS2C	600-310	800-100	
600-81T	6oz (160ml)	贴带分隔式	TS60C	TS1WP	TS2C	600-310	800-100	
800-80	8oz (220ml)	注入式	TS80C	TS1WP	TS2C	600-200	810-100A	600-080
800-81	8oz (220ml)	分隔式	TS80C	TS1WP	TS2C	600-310	800-100	
800-81-330	8oz (220ml)	分隔式	TS80C	TS1WP	TS2C	600-330	800-100	
800-81T	8oz (220ml)	贴带分隔式	TS80C	TS1WP	TS2C	600-310	800-100	
110-80	1/10 th Gal (310ml)	注入式	TC110C	TS2PW	TS4C	110-340	810-100A	600-080
100-81	1/10 th Gal (310ml)	分隔式	TC110C	TS2PW	TS4C	110-350	800-100	
110-81T	1/10 th Gal (310ml)	贴带分隔式	TC110C	TS2PW	TS4C	110-350	800-100	
200-81	20oz (550ml)	注入式	TS20C	TS20P	TS6C	600-360	810-100A	600-080
200-81	20oz (550ml)	分隔式	TS20C	TS20P	TS6C	600-370	800-100	
200-81	20oz	贴带分隔式	TS20C	TS20P	TS6C	600-370	800-100	

TECHKIT 混合头（搅拌器）

零件号 描述

600-200	开放式混合头
600-300	轮式混合头
600-310	贴箔轮式混合头
600-320	半封闭轮式混合头
600-330	贴箔半封闭轮式混合头
110-340	1/10 th 加仑混合头
110-350	1/10 th 加仑贴箔混合头
600-360	20oz 轮混合头
600-370	20oz 贴箔轮混合头



棒

零件号 描述

600-080	8" 实心推棒
600-100	6"混合杆
610-100A	6"带活塞和阀混合杆
800-100	8"混合杆
810-100A	8"带活塞和阀混合杆



TS6500 系列料管混合机

先进的，强大的，用户友好和注重高效

TS6500 系列料管混合机对填充在料管中的双组分材料进行完全的自动混合。功能丰富的 TS6500 系列在使用附带的工具，附件以及通用电源可立即在世界各地使用，能够兼容所有标准尺寸的料管，从 2.5 盎司（60ml）中，以 20 盎司（550ml）。

动，急停按钮和关闭防护罩启动，确保对操作人员提供最大程度的保护。

配有自动液位传感装置和用户友好的电子控制系统，TS6500 系列混合机设置过程快速简单。自动注射功能使硬化剂均匀的分配到主剂中以确保一致的混合结果。高扭矩电机在维持速度同时允许高粘度材料的连续混合。安全功能包括双手启动，急停按钮和关闭防护罩启动，确保对操作人员提供最大程度的保护。



主要特性

- 在世界范围内使用通用电源
- 自动液位传感装置对所有包大小 - 无需设置行程
- 自动注射硬化剂到主剂，确保一致的混合效果
- 强大的高扭矩电机，可处理高粘度材料
- 安全功能包括安全防护罩，紧急停止按钮和双手启动
- 手动或自动混合循环设定，带 10 组可编程内存
- 快速，易于更换料管支架和活塞
- 用户友好的固件，方便安装
- 重型工业用坚固耐用，坚固的平台
- 符合 RoHS，WEEE 标准

规格

英制尺寸:	15.7" W x 21.2" D x 40.6" H
公制尺寸:	398mm x 538mm x 1032mm
重量:	80 lb (36kg)
输入电压:	100-230VAC, 50-60 Hz, 2Amp
电机转速:	139 RPM
进气口:	80 psi (5.5 Bar) Min.
冲程速度:	33 次/分钟 (全伸展)
认证:	CE, cTUV-us
保修:	1 year

料号	描述
TS6500CIM-6	Cartridge Mixer for 2.5oz (60ml), 6oz (160ml), 8oz (220ml) kit
TS6500CIM-20	Cartridge Mixer for 20oz (550ml) kit
CK6500-6	Conversion Kit for 2.5oz (60ml), 6oz (160ml), 8oz (220ml) kit
CK6500-10	Conversion Kit for 1/10 th Gallon (310ml) kit
CK6500-20	Conversion Kit for 20oz (550ml) kit

密封胶刮铲工具

TECHCON 系统塑料刮刀是平和消除多余密封胶或粘合剂的理想工具。通过航空航天工业认证的刮刀可有效预防对易损表面产生损伤。铲刀由尼龙制成。平滑刮刀由 **CELCON** 制成。

料号	描述
1275-000-001	铲刀, 大号
1275-000-002	铲刀, 中号
1275-000-003	铲刀, 小号
TS1275-KP	铲刀套件
TS1275-4	平滑刮刀, 红色 Celcon®



点胶嘴

料号	描述
TS216	2.5" x 1/16" (63.5mm x 1.59mm) Orifice, HDPE
TS218	2.5" x 1/8" (63.5mm x 3.18mm) Orifice, HDPE
TS416-HO-HD	4" x 1/16" (101.6mm x 1.59mm) Orifice, HDPE
TS416-HO-LD	4" x 1/16" (101.6mm x 1.59mm) Orifice, LDPE
TS418-HO-LD	4" x 1/8" (101.6mm x 3.18mm) Orifice, HDPE
TS432-HO-HD	4" x 1/32" (101.6mm x 0.79mm) Orifice, HDPE
TS432-HO-LD	4" x 1/32" (101.6mm x 0.79mm) Orifice, LDPE
TS490-HO-LD	4" x 3/32" (101.6mm x 2.38mm) Orifice, HDPE
TS616-HO-LD	6" x 1/16" (152.4mm x 1.59mm) Orifice, HDPE
TS618-HO-LD	6" x 1/8" (152.4mm x 3.18mm) Orifice, HDPE



LDPE = 低密度聚乙烯
HO = 高流量

HDPE = 高密度聚乙烯

-PK 代表每包 50 件 或 -1000 代表每包 1000 件。

Techcon/OK International
10800 Valley View Street,
Cypress CA 90630 USA
Tel: 1-714-230-2398
Fax: 1-714-230-2393
email: oemorders@okinternational.com

OK International Shenzhen
4th Floor East, The Electronic Building
Yanxiang Industrial Zone
High Tech Road, Guangming New District
Shenzhen, P.R.C
Tel: +86-755-2327 6366
Fax: +86-755-2329 5492
email: china@okinternational.com